

特徴 Features

- 加工目的別に代表的なサイズのゴム砥石をラインナップしました。
Product lines of abrasive rubber point set with typical size for processing conditions.

適合素材 Applicable Materials	セラミックス・ガラス Ceramics / Glass	工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel	樹脂・ゴム Resin / Rubber	適合機器類 Applicable Machines	エアグラインダー Air Grinder	ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill	スピンドル Machine Tool Attachment
	超硬合金・サファイヤ Carbide / Diamond	一般鋼・ステンレス General Steel / Stainless Steel	アルミニウム・銅 Aluminum / Copper		両面グラインダー Bench Grinder	ハンド Hand Use	自動ドリル Automatic Machine

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces											
MT08	MT09	MT20H	MT12	MT212	MT15	MT16	MT12S	MT12S	MT212S	MT12S	MT12S

研削用ゴム砥石セット [WA ミディアム] Abrasive Rubber Point Set for Grinding [WA Medium] Shank $\phi 3.0$



ZC4310

- 一般鋼 General Steel
- ステンレス鋼 Stainless Steel
- 合金工具鋼 Alloy Tool Steel
- アルミニウム Aluminum
- 銅 Copper
- セラミックス・ガラス Ceramics/Glass

セット内容 Set Contents 60本入り / 60 Pieces in Total 使用ケース Case: TX07

DB2021 ~ DB2026 DB2031 ~ DB2036 DB2041 ~ DB2046
DB2051 ~ DB2056 DB2061 ~ DB2066 (各2本/2 Pieces Each)

研削用ゴム砥石セット [φ8 WA ミディアム] Abrasive Rubber Point Set for Grinding [φ8 WA Medium] Shank $\phi 3.0$



ZC4320

- 一般鋼 General Steel
- ステンレス鋼 Stainless Steel
- 合金工具鋼 Alloy Tool Steel
- アルミニウム Aluminum
- 銅 Copper
- セラミックス・ガラス Ceramics/Glass

セット内容 Set Contents 12本入り / 12 Pieces in Total

DB2041 ~ DB2046 (各2本/2 Pieces Each)

研削用ゴム砥石セット [φ8 GC ミディアム] Abrasive Rubber Point Set for Polishing [φ8 GC Medium] Shank $\phi 3.0$



ZC4330

- 一般鋼 General Steel
- ステンレス鋼 Stainless Steel
- 合金工具鋼 Alloy Tool Steel
- アルミニウム Aluminum
- 銅 Copper
- セラミックス・ガラス Ceramics/Glass

セット内容 Set Contents 6本入り / 6 Pieces in Total

DB3521 ~ DB3523 (各2本/2 Pieces Each)

研磨用ゴム砥石セット [WA ハード] Abrasive Rubber Point Set for Polishing [WA Hard] Shank $\phi 3.0$



ZC4410

- 一般鋼 General Steel
- ステンレス鋼 Stainless Steel
- 合金工具鋼 Alloy Tool Steel
- アルミニウム Aluminum
- 銅 Copper
- セラミックス・ガラス Ceramics/Glass

セット内容 Set Contents 60本入り / 60 Pieces in Total 使用ケース Case: TX07

DB3201 ~ DB3204 DB3211 ~ DB3214 DB3221 ~ DB3224
DB3231 ~ DB3234 DB3241 ~ DB3244 (各3本/3 Pieces Each)

研磨用ゴム砥石セット [φ8 WA ミディアム] Abrasive Rubber Point Set for Polishing [φ8 WA Medium] Shank $\phi 3.0$



ZC4420

- 一般鋼 General Steel
- ステンレス鋼 Stainless Steel
- 合金工具鋼 Alloy Tool Steel
- アルミニウム Aluminum
- 銅 Copper
- セラミックス・ガラス Ceramics/Glass

セット内容 Set Contents 6本入り / 6 Pieces in Total

DB3031 ~ DB3033 (各2本/2 Pieces Each)

研磨用ゴム砥石セット [φ8 WA ハード] Abrasive Rubber Point Set for Polishing [φ8 WA Hard] Shank $\phi 3.0$



ZC4430

- 一般鋼 General Steel
- ステンレス鋼 Stainless Steel
- 合金工具鋼 Alloy Tool Steel
- アルミニウム Aluminum
- 銅 Copper
- セラミックス・ガラス Ceramics/Glass

セット内容 Set Contents 8本入り / 8 Pieces in Total

DB3221 ~ DB3224 (各2本/2 Pieces Each)