品番：EA801D-1

品名：13mm/820W 振動ドリル(正逆転/二段変速)

販売価格	51,000円（税抜）／ 56,100円（税込）		
カタログ価格	51,000円（税抜）／56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 15:01現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV20VF
電源	100V、8.6A	チャック能力	φ1.5～13mm
無負荷回転数	高速：0～2900rpm 低速：0～1000rpm	無負荷打撃数	高速：0～37700bpm 低速：0～13000bpm
能力	[高速]コンクリート：13mm、鉄工：8mm、木工：25mm [低速]コンクリート：20mm、鉄工：13mm、木工：40mm	コード長	2心キャブタイヤケーブル　2.5m
本体サイズ	414(L)×148(H)mm	重量	2.9kg
消費電力	820W	付属品	サイドハンドル、チャックハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
替カーボンブラシ	EA813HH-6	機能	無段変速、二段変速、正逆転可能

コンクリート、レンガ等の穴あけに。

アルミ二重絶縁構造（AHB）で堅牢、高耐久

強力モーター搭載で過負荷耐力が向上

スリップクラッチ付で、大きな負荷がかかった時に自動的にクラッチが働き、反動を軽減

耐久性・耐摩耗性に優れた鍛造ラチェットを採用

耐久性に優れたインダストリアルチャックを採用
ビット別売

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.