品番：EA801KM-1

品名：ドリルガイド

販売価格	22,300円（税抜）／ 24,530円（税込）		
カタログ価格	22,300円（税抜）／24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/19 23:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0879ページ		

仕様

メーカー	神沢鉄工	型番	K-802-4
最大ストローク	200mm	ベースサイズ	71×181mm(V溝付き)
全長	350mm	重量	2.5kg
材質	本体:アルミダイキャスト	穴あけ範囲	ベース穴径71:mm
シャンク	10mm　丸　三面取軸	チャック	13mmドリルチャック
注意事項	使用前にチャック部、及び、各ネジ部は確実に締め付けてください。電気ドリル以外の取付はしないでください。作業中は飛散物から目を守る為、必ず防塵メガネを着用してください。使用中に異常を感じたら、直ちに停止して点検を行ってください。		

13mmキーレスチャック付（6.35mm六角軸）
30°～90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。

穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.