品番：EA803AC-6

品名：DC36V/6･8･12mm ルーター(充電式)

販売価格	94,500円（税抜）／ 103,950円（税込）		
カタログ価格	94,500円（税抜）／103,950円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/17 21:36現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	M3612DA(XP)
名称	樹脂ケースセット	取付ビット軸径	6･8･12mm(6mmはチャックスリーブ使用)
回転数	無負荷時 11,000～25,000rpm	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)	サイズ	275×148×280(H)mm
重量	3.7kg(電池含む)	付属品	コレットチャック（8･12mm）、スパナ（23mm）、チャックスリーブ（12×6mm）、ストレートガイド、テンプレートガイド（M18）（M5×6ねじ2個付）、バッテリー×1個、充電器、システムケース（No.4）
スピンドルロック付			
コードレスタイプ			
直流ブラシレスモーター			
スピード調整ダイヤルで作業に合わせて回転速度を調整			
ツインLEDライト付で刃先が見やすい			
ロックレバー付でハンドルから手を離さずに仮締めが可能			

ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能（ONロック可能）トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。
ハイスピード切断＆窓抜き作業もハイパワー
コードレス＆小形・軽量で取り回し抜群。壁面の窓抜き作業や足場の上でも電源やコードの取り回しに制限されず、効率良く作業ができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.