品番：EA809-78

品名：φ90x10mm/M10 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｶｯﾀｰ(U溝用)

販売価格	14,700円（税抜）／ 16,170円（税込）		
カタログ価格	14,700円（税抜）／16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/15 02:12現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1029ページ		





仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	U-90NS
商品名	ラインカットU	外径(mm)	90
刃厚(mm)	10	最大回転数(rpm)	14, 500
ねじサイズ	M10×1.5		
リフォーム用			
U溝用			
コンクリート・モルタル、ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ			
ネジ込み式でディスクグラインダへの装着が簡単で切断ブレも少ない			
コーキング材の接着面積が大きく、確実なリフォームが可能になります。			
複雑なクラックを自在にカッティング			
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.