品番：EA809BB-20C

品名：100mm/ 640W ディスクグラインダーセット

販売価格	15,800円（税抜）／ 17,380円（税込）			
カタログ価格	15,800円（税抜）／17,380円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/17 14:58現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0857ページ			

仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 ・オフセット砥石×5枚（#24） ・#40ジルコフラップディスク×2枚 ・#60ジルコフラップディスク×2枚 ・100×2.0mm　切断砥石×10枚 ・ケース×1	本体仕様	・砥石サイズ：φ100×穴径15mm ・スピンドル径：M10×1.5 ・回転数：12,000rpm ・モーター：100V・640W・6.6A ・サイズ：257×120×104(H)mm ・重量：1.5kg ・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付 ・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ ・最大出力：850W ・コード長：2m
〈オフセット砥石仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15mm ・厚み：4mm ・粒度：#24 ・砥粒：A/WA ・硬度：P ・最大回転数：13690rpm ・最大使用周速度：4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。	〈切断砥石仕様〉	・粒度：A/WA46P ・サイズ：φ100×2×15mm穴 ・最大回転数：13,690rpm ・金属切断用に
〈ケース仕様〉	・サイズ：415×160×105mm ・材質：スチール ・砥石用仕切板付		

代替品

	品番 EA809BB-20D **コメント** 変更点:砥石・ケース

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.