品番：EA809BB-20D

品名：100mm/ 640W ディスクグラインダーセット

販売価格	12,600円（税抜）／ 13,860円（税込）		
カタログ価格	12,600円（税抜）／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 12:56現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			




仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 ・切断砥石×5枚（#46） ・オフセット研削砥石×5枚（#36） ・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・砥石サイズ：φ100×穴径15mm ・スピンドル径：M10×1.5 ・回転数：12，000rpm ・電源：100V・640W・6.6A ・サイズ：257×120×104(H)mm ・重量：1.5kg ・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付 ・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ ・最大出力：850W ・コード長：2m
〈切断砥石仕様〉	・粒度：#46 ・サイズ：φ105×1.0×15mm穴 ・最大回転数：15，300rpm ・材質：アルミニウムオキサイド ・スチール、ステンレス、チタニウム用 ・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。	〈オフセット研削砥石仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15mm ・厚み：3mm ・粒度：#36 ・最大回転数：13，750rpm ・最大使用周速度：72m/s ・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用 ・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 ・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
〈ケース仕様〉	・サイズ：430×180×230(H)mm		

	・材質：ポリプロピレン ・中皿1枚付 　中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.