品番：EA809BT-1

品名：100mm/ 650W ディスクグラインダー

販売価格	6,050円（税抜）／ 6,655円（税込）		
カタログ価格	6,050円（税抜）／6,655円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/19 23:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0873ページ		

仕様

メーカー	BLACK+DECKER （ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｯｶｰ）	型番	G650
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10
回転数	12,000rpm	電源	AC100V･650W
サイズ	73×255×75(H)mm	重量	1.25kg
コード長	2m	付属品	サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ

硬い素材の研磨･加工作業に対応したディスクグラインダー。

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。

ラバー付きのインナーフランジ採用。

砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。

サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。

二重絶縁

サビ落としからブロック･レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。

ホイールカバー(EA809BT-2：別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.