品番：EA809BX-21

品名：125mm/18.0V ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ(充電/X-LOCK用)

販売価格	54,400円（税抜）／ 59,840円（税込）		
カタログ価格	54,400円（税抜）／59,840円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 21:29現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWX18V-7
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V（リチウムイオン5.0Ah）
充電器	AC100V	充電時間	約30分（80%）、約45分（フル充電）
砥石サイズ	φ125mm	回転数	11,000rpm
サイズ	298×224×118（H）mm	重量	2.3kg
付属品	バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース		

細径で滑りにくいソフトグリップ

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。

押しやすいスライドスイッチ

EMPが過負荷からモーターを保護

再始動安全機構

パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮

X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能

軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能

金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。
砥石は別売です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.