


# 電気柵ファームガードシリーズ

イノシシ・タヌキ・ネコ・ハクビシン・野犬からの被害防止に最適です。

## 2段張設置図



## EA864AL-11

ファームガード  
本体  
ノーマル

JANコード/4535601003014

■付属品  
乾電池ボックス/1個 出カコード/1本  
アース棒/2連1本 危険表示板/2枚 本体取付金具/1個

## ファームガード本体 スーパー

JANコード/4535601003021

■付属品  
乾電池ボックス/1個  
バッテリーコード/1本  
出カコード/1本  
アース棒/5連1本  
危険表示板/2枚  
本体取付金具/1個

## アルミ支柱

1ケース50本入  
φ11mm/長さ0.9m

EA864AL-21 JANコード/4535601003038

EA864AL-22 JANコード/4535601003045

φ15mm/長さ0.9m  
φ20mm/長さ0.9m  
JANコード/4535601003052

## アルミ支柱ストレート

1ケース50本入  
φ15mm/長さ1.2m

JANコード/4535601003069

φ20mm/長さ1.2m

JANコード/4535601003083

φ20mm/長さ1.5m

JANコード/4535601003090

φ20mm/長さ1.8m

JANコード/4535601003106

φ25mm/長さ1.5m

JANコード/4535601003113

φ25mm/長さ1.8m

JANコード/4535601003120

※表示価格は1本単価です。



ファームガイシ  
11~16mm (取付金具付)

JANコード/4535601003236

## EA864AL-25



ファームガイシ  
20~26mm (取付金具付)

JANコード/4535601003243



ゲートセット (出入口専用)  
11~16mm (取付金具付)

JANコード/4535601003274

20~26mm (取付金具付)  
JANコード/4535601003281

## EA864AL-26



ファームコード  
200m (直径2mm)

JANコード/4535601003298

## EA864AL-31



ファームコード  
500m (直径2mm)

JANコード/4535601003304

## EA864AL-32



空リール  
500m用 (巻取機用リール)

JANコード/4535601003335

巻取機  
500m用 (コード回収用)  
※リールは別売りです。



出カコード  
本体接続用

JANコード/4535601002635



アース棒  
2連/ノーマル本体用

JANコード/4535601002642



アース棒  
5連/スーパー本体用

JANコード/4535601003359



テスター  
3段階表示/電気量点検用

JANコード/4535601002628



危険表示板  
通電中であることを表示板

JANコード/4535601002659



本体取付金具  
本体の取付に便利

JANコード/4535601003366



乾電池ボックス  
単1電池8ヶ必要

JANコード/4535601002611



バッテリーコード  
12Vバッテリー接続用

JANコード/4535601002598

## EA864AL-33

# ファームガードセットシリーズ

ファームガードの便利なセットシリーズです。



イノシシ用250mセット  
FGN-25

JANコード/4535601002970

ファームガード本体(ノーマル)/1台  
アルミ支柱(φ20mm×0.9m)/75本  
ファームガイシ(φ20~26mmタイプ)/150個  
出カコード/1本  
ゲートセット(ゲートガイシφ20~26mmタイプ・ゲートクリップ)/2個  
ファームコード(500m)/1巻 アース棒/2連1本  
テスター/1個 危険表示板/5枚  
本体取付金具(ネジ2本)/1セット  
乾電池ボックス/1個

## EA864AL-26



イノシシ用500mセット  
FGS-50

JANコード/4535601002987

ファームガード本体(スーパー)/1台  
アルミ支柱(φ20mm×0.9m)/125本  
ファームガイシ(φ20~26mmタイプ)/250個  
出カコード/1本  
ゲートセット(ゲートガイシφ20~26mmタイプ・ゲートクリップ)/4個  
ファームコード(500m)/2巻 アース棒/5連1本  
テスター/1個 危険表示板/5枚  
本体取付金具(ネジ2本)/1セット  
乾電池ボックス/1個 バッテリーコード/1本



シカ用250mセット  
FGS-250

JANコード/4535601002994

ファームガード本体(スーパー)/1台  
アルミ支柱(ストレートφ25mm×1.8m)/75本  
ファームガイシ(φ20~26mmタイプ)/300個  
出カコード/1本  
ゲートセット(ゲートガイシφ20~26mmタイプ・ゲートクリップ)/4個  
ファームコード(500m)/2巻 アース棒/5連1本  
テスター/1個 危険表示板/5枚  
本体取付金具(ネジ2本)/1セット  
乾電池ボックス/1個 バッテリーコード/1本  
※シカ用500mセットもございます。お問い合わせください。

## ファームガード 100mセット

JANコード/4535601002529

ファームガード本体(ノーマル)/1台  
アルミ支柱(φ11mm×0.9m)/25本  
ファームガイシ(φ11~16mmタイプ)/50個  
出カコード/1本 ゲートセット/2セット  
ファームコード(200m)/1巻  
アース棒/2連1本  
テスター/1個 危険表示板/5枚  
本体取付金具(ネジ2本)/1セット  
乾電池ボックス/1個

## EA864AL-1

## ファームガード 100m延長セット

JANコード/4535601002581

アルミ支柱(φ11mm×0.9m)/25本  
ファームガイシ(φ11~16mmタイプ)/50個  
ゲートセット/2セット  
ファームコード(200m)/1巻  
危険表示板/5枚

## EA864AL-10