品番：EA809EH-60A

品名：58mm/#60 ディスクホイール

販売価格	675円（税抜）／ 743円（税込）		
カタログ価格	675円（税抜）／743円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/08 12:03現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1038ページ		

仕様

メーカー	ニューレジストン（NRS）	型番	MPW58A60
メーカー商品名	ミニPホイル	用途	一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に
対応被削材	一般鋼、ステンレス鋼、アルミ	外径	58mm
穴径	9.53mm	砥粒	A
粒度	#60	最大回転数	20750rpm
最高使用周速度	63m/s		
研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。			
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。			
適度なしなりで平面研磨に適しています。			

代替品

品番　EA809EH-80A

コメント　#80

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.