# 品番：EA809EK-120A

# 品名：58mm/#120 ディスクホイール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 880円（税抜）／ 968円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 880円（税抜）／968円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：6　（2025/07/18 07:41現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | |
| カタログページ | 1038ページ | | | |

100mmグラインダでは作業しづらい、狭い箇所の研削や研磨作業に

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ニューレジストン（NRS） | 型番 | MRW58A120 |
| メーカー商品名 | ミニRホイル | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ | 外径 | 58mm |
| 穴径 | 10mm | 砥粒 | A |
| 粒度 | #120 | 最大回転数 | 20750rpm |
| 最高使用周速度 | 63m/s | | |
| 柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。 | | | |
| ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。 | | | |
| 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.