



商品特長

[あんしん]着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンス「迷惑防止^{※1}」

■振り込み詐欺や迷惑電話の防止対策に

「迷惑防止^{※1}」を設定すると、着信音が鳴る前に本機が応答して、相手に通話を録音するというメッセージを流します。着信中は呼出音と注意喚起のアナウンスを交互に繰り返し、電話に出ると通話内容を自動で録音します^{※2}。

[あんしん]停電時でも通話ができる「簡易停電通話^{※3※4}」

親機に電池パック(別売品:KX-FAN57)を入れておくと、停電のときでも受話子機や子機で電話をかけたり、受けたりすることができます^{※3}。

■充電完了(約10時間)したあとの使用時間のめやす

連続通話時間:約1時間

待受時間^{※5}:約5時間

* 親機(スピーカーホン)は働きません。

* 留守番電話など、その他の機能は使えません。

[べんり]周囲の騒音に応じて自動で呼出音量を調整

■オート呼出音量

着信前の周囲の音量が大きいときに、親機の呼び出し音量が自動的に最大音量のレベル8で鳴ります。掃除機をかけているときなど、呼出音が聞き取りづらいときに、かかってきた電話に気づきやすくなります。

[べんり]受話器コードレスで取り次ぎラクラク

■受話器としても子機としても使える

親機の受話器をコードレス化(受話子機)しました。親機のダイヤルを使って通常の受話器として使うことはもちろん、親機から離れた場所では子機としても使えます。コード付きの受話器では面倒だった取り次ぎもかんたんに行えます。

その他の充実機能

■着信を光ってお知らせする「着信お知らせLED」を親機に搭載

■300件まで登録可能な「迷惑電話着信拒否^{※5}」

■つながる「開閉センサー^{※6}(別売品)」&「ドアセンサー(別売品)」

■電話に出る前に相手を確認できる「あんしん応答」

■聞き逃した用件を約10分前までさかのぼって録音する「前から録音」

■親機の電話帳に登録した相手の名前を、着信時に音声でお知らせする「着信読み上げ^{※5}」

■通話録音・留守録合わせて、最大約120分まで録音(最大99件まで)

※1 設定が必要です。ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。

※2 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーに1件(最大10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。通話後に保存の操作をおこなうことで録音を残すこともできます。

※3 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動作しないため、通話ができません。

※4 親機本体用の電池パックは付属されていません。簡易停電通話を使う場合は、別売品(KX-FAN57)をお買い求めください。

※5 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です。ひかり電話やIP電話をご利用の場合は、回線事業者または提供元にお問い合わせください。

※6 開閉センサーを本機に登録した場合は、窓センサーとしてのみ機能します。

仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)		親機:約77×171×209mm(アンテナを除く) 受話子機:約173×49×27mm 子機:約173×49×25mm 充電台:約47×73×90mm
	質量		親機:約700g 受話子機:約145g(電池/バック含む) 子機:約140g(電池/バック含む) 充電台:約155g
	消費電力(最大/待機時)		親機:約4.6W/約1.0W 充電台:約0.7W/約0.2W(子機を充電台から外しているとき)
便利機能	迷惑ブロック		—
	迷惑防止		○
	オート呼出音量		親機:○ 子機:—
	着信お知らせLED		親機:○ 受話子機・子機:—
	特大受話音量		—
	あんしん応答		親機:○ 受話子機:○ 子機:○
	通話拒否		親機:○ 受話子機:○ 子機:○
	前から録音		親機:○ 受話子機:○ 子機:○
	着信読み上げ		親機:○ 受話子機:○ 子機:○
	電話帳読み上げ		親機:○ 受話子機:— 子機:—
	読み上げダイヤル		親機:○ 受話子機:— 子機:—
	選んでケータイ機能		親機:○ ^{※1} 受話子機:○ 子機:○
	デジタルコードレス		DECT準拠方式
	受話音質		受話子機:○ 子機:○
	ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ		○ ^{※2} /○
ワイヤレスアダプター機能		○ ^{※3}	
電話機能	ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ対応	親機:○ ^{※4} 受話子機:○ ^{※4} 子機:○ ^{※4}
		着信音鳴り分け	○(12種) ^{※4}
		着信メモリー(履歴)表示	○(30件)
		着信拒否(迷惑電話)	○(300件)
		着信拒否(非通知/公衆電話)	○ ^{※4} ^{※5} /○ ^{※4} ^{※6}
		表示圏外着信対応	○(着信メモリーに記憶/着信拒否も可) ^{※4}

ネーム・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイ対応	—
キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイ対応	親機:○※4 受話子機:○※4 子機:○※4
子機機能	内線通話/外線転送	○/○
	子機増設/子機間通話	○(最大5台)/○(双方向)※7
	盗聴防止/ボイスチェンジ機能	受話子機:○※8/○ 子機:○※8/○
	子機連続通話/連続待受/充電完了時間	約10時間/約150時間/約10時間
留守録	デジタル留守録機能	○(約120分)※9
	応答メッセージ	○(約20秒)
	留守用件転送/通話録音	○/○
	リモート操作	○
基本機能	液晶ディスプレイ表示	親機:○(漢字) 受話子機:○(漢字) 子機:○(漢字)
	液晶バックライト/ダイヤルライト	親機:○/○ 受話子機:○/— 子機:○/○
	電話帳	親機:○(漢字150件) 受話子機:○(漢字150件)※10 子機:○(漢字150件)※10
	ワンタッチダイヤル	親機:○(2件) 受話子機:○(3件) 子機:○(3件)
	再ダイヤル	親機:○(10件) 受話子機:○(10件) 子機:○(10件)
	スピーカーホン	親機:○(デジタル) 受話子機:○(デジタル) 子機:○(デジタル)
	呼出音選択	親機:○(12種) 受話子機:○(12種) 子機:○(12種)
	保留メロディ	親機:○(愛の挨拶) 受話子機:○(愛の挨拶) 子機:○(愛の挨拶)
	音量調節 スピーカー音量	親機:○(8段階) 受話子機:○(6段階) 子機:○(6段階)
	音量調節 呼出音量	親機:○(8段階・切)※11 受話子機:○(8段階・切)※11 子機:○(8段階・切)※11
	音量調節 受話音量	親機:— 受話子機・子機:○(6段階)
	中継アンテナ対応	○
	回線自動設定	○
	停電時通話対応(かける/受ける)	○/○※簡易停電 (電池は別売)
壁掛け設置	子機:○(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)※12	

付属品

受話子機, 電話機コード, ACアダプター(親機), コードレス子機, 電池パック, 電池カバー, 子機充電台

※1 ご利用には、設定が必要です。

※2 ワイヤレスアダプター機能に対応していないドアホンとの接続には、別売品「ドアホンアダプターVE-DA10-HまたはVE-DA10」が必要です。

※3 DECT準拠方式ワイヤレスアダプター機能付きの当社製テレビドアホンと接続できます。

※4 ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。

※5 非通知着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、電話番号の前に『186』をつけておかけ直してください。」の旨のメッセージが相手にながれます。

※6 公衆電話着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、公衆電話以外からおかけ直してください。」の旨のメッセージが相手にながれます。

※7 子機間通話できるのは、親機を中継して同時に2台(1組の子機)までです。

※8 第三者が特殊手段を講じた場合は傍受される可能性がありますので、ご注意ください。

※9 録音時間は、留守録と通話録音の合計時間です。

※10子機の電話帳に登録した内容を、もう1台の子機に転送(コピー)できます。

※11内線、ドアホン時は着信音を「切」にしても、「最小」の音量で鳴ります。

※12お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。