品番：EA809PR-10SC

品名：123mm 電子ポリッシャーキット

販売価格	28,200円（税抜）／ 31,020円（税込）		
カタログ価格	28,200円（税抜）／31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/17 11:12現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	APED-130KT※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・電子ポリッシャーキット ・マジックサンダーバフ(2枚入) ・コールテンポンネット(マジック式) ・ランダムサンダー用羊毛ボンネット		

＜電子ポリッシャーキット仕様＞
・電源：100V
・パッド径：φ123mm
・本体サイズ：226×123×151(H)mm
・重量：1.5kg
・コード長：5m
・回転数：6000～12000rpm
・付属品
マジック式スポンジバフ(外径150mm)、
手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)
マイクロファイバークロス、収納バッグ

＜マジックサンダーバフ(2枚入)仕様＞
・直径：125mm
・粒度：#600相当(細目)
・適正回転数：1500～2400rpm
・取付方法：マジック式
・入数：2枚入り
用途：金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに

＜コールテンボンネット(マジック式)仕様＞

・材質：コールテン
直径：125mm
厚み：約3mm
・用途：家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き
・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください

＜ランダムサンダー用羊毛ボンネット＞
・材質：人工羊毛
・直径：125mm
・重量：15g
・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.