

Panasonic®

小電力型 ワイヤレス コール

チャイム発信器セット

ECE 151



ワイヤレスで、今日からすぐチャイム。



ECE151 (2).pdf (保護) - Adobe Acrobat Pro



Panasonic®

小電力型 ワイヤレス コール

チャイム発信器セット

ECE 151

発信器で使用するリチウム電池は
同梱です。……CR2032×2コ

（リチウム電池の寿命は、
1日10回の使用で約1年です。）

別売の小電力型 ワイヤレス
コール発信器と組み合わせて
お使いいただけます。

防雨形

小電力型 ワイヤレスコール
チャイム発信器
ECE 1701P



小電力型 ワイヤレスコール
カード発信器
ECE 1702P



小電力型 ワイヤレスコール
スリム発信器
ECE 1703P

防曇形

小電力型 ワイヤレスコール
浴室発信器
ECE 1704P



小電力型 ワイヤレスコール
ペンダント発信器
ECE 1706KP

防沫形

小電力型 ワイヤレスコール
卓上発信器
ECE 1707P



小電力型 ワイヤレスコール
壁掛発信器
ECE 1708P

屋内専用

小電力型 ワイヤレスコール
熱線センサー発信器
ECE 1801P

防雨形

小電力型 ワイヤレスコール
熱線センサー送信器
ECE 1821AP (ブラウン)
ECE 1821FP (ベージュ)

Panasonic®

小電力型 ワイヤレス コール

チャイム発信器セット

ECE 151

玄関や勝手口に簡単にチャイムが取り付けられます。



特長

●呼出表示が4カ所

- ・呼び出しの用件(場所)別に表示できます。
- ・受信器からは「ピンポン」音が鳴ります。



※「ピンポン」音は「ブルブル」「ブー」「ビビッ」「ポロロン」音(用件ランプに対応した報知音)に切り替えることもできます。


●いろいろ選べる発信器

- ・用途に応じていろいろな発信器が選べます。
- ・受信器1台に発信器は最大30台まで登録できます。



●水平見通し距離約40m

- ・発信器と受信器の電波の到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離約40mです。



●電池交換表示機能付

- ・受信器から「ビー」という音と電池交換表示灯で、発信器の電池切れが近いことをお知らせします。



電池交換表示灯赤色点灯

Panasonic®

小電力型 ワイヤレス コール

チャイム発信器セット

ECE 151

- この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的にした機器ではありません。

ご注意

- 受信器や発信器・送信器を追加される場合は必ず小電力型ワイヤレスシリーズ(ECE品番)と組み合わせてご使用ください。
- 下記のような使用環境では、電波(ノイズ)を受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は、動作しないことがありますのでご注意ください。
 - ・機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
 - ・機器間にある壁や窓のガラスにアルミ箔を貼り付けたガラスフィルムを使用している。
 - ・機器の周辺が金属物で囲まれている。(スチールキャビネットの扉、カウンスボックスなど)
 - ・金属物の壁面に機器を取り付けている。
 - ・操作する人の体の向きで電波を遮っている。
 - ・電子レンジやパソコンなどの家電製品やOA機器が機器の2m以内にある。
 - ・機器の近くで、交流電圧で駆動するペルやモーターなどの機器が動作している。
 - ・機器の近くで、携帯電話やPHS電話を使用している。
 - ・機器の近く(10m以内)で、マイクロ波治療器を使用している。
 - ・近くに、テレビ・ラジオの送信所近隣の電波干渉域または各種無線局がある。

セット(ECE 151)内容

卓上受信器 (ECE 1601P)	1台
チャイム発信器 (ECE 1701P)	1台
取付木ネジ (3.5×13)	2本
リチウム電池 (CR2032)	2コ
取付金具 (発信器用)	1コ
ネームシール (受信器用)	1枚
異常時の点検一覧表	1枚
パナソニックお客様相談窓口のご案内	1枚
取扱説明書 (保証書付)	1冊

紙箱 緩衝材
ダンボール

袋: >PE<

項目	発信器	受信器
電源	リチウム電池 (CR2032) × 2コ	AC100V 50/60Hz
消費電力	—	4W
消費電流	動作時 50mA以下 待機時 10μA以下	—
報知音	—	70dB以上(音量: 大・中・小切替可)
使用温度範囲	−10°C ~ +40°C	0°C ~ +40°C
質量	約140g (電池は含みません。)	約420g

SC Duo エスコ販売管理システム[メインメニュー]

ご使用の際は
正しくお使い



T4989602307501

パナソニック株式会社 日本製