品番：EA809XV-4

品名：AC100V/ 240W オービタルサンダー

販売価格	7,270円（税抜）／ 7,997円（税込）		
カタログ価格	7,270円（税抜）／7,997円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/10/11 08:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0873ページ		

仕様

メーカー	BLACK+DECKER （ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｯｶｰ）	型番	KA320E
ペーパーサイズ	93×230mm	ベースプレートサイズ	90×187mm
電源	AC100V･240W	回転数	7,000～15,000rpm
本体サイズ	90×260×135(H)mm	重量	1.3kg
コード長	3m	軌道	2mm
付属品	集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ	ペーパー種類	市販
ペーパー取り付け	クランプ式/マジックテープ	スイッチタイプ	ダイヤル変換
二重絶縁、集じん機能付			
高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。			
240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。			
「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。			
クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.