

ESCOの ★ オススメ ★ 音声案内機 (赤外線センサー)

◆ 目的に合ったメッセージを
自由に録音・再生 ◆

乾電池式で、面倒な配線もなく、どんな場所にも簡単設置! (AC100Vでも利用可能!!)




品番 EA864CG-1

12,000円

税込価格(8%) 12,960円

マイクを内蔵しているので、直接録音が可能。



必要な音声をその場で録音して
再生する事ができます。




人が近づくと、赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。

※仕様

- ・使用場所: 屋内・屋外 (乾電池使用時)
- ・防水性能: 防雨構造
- ・電源: 単3アルカリ乾電池×4本 (別売り)
又は AC 100V に専用アダプター (別売り) にて対応
- ・電池寿命: 連続使用時間1200時間 (約50日)
- ・サイズ: 100×340×45mm厚 (背面突起除く)
- ・重量: 600g (乾電池除く)
- ・動作温度範囲: -10°C~40°C
- ・保存温度範囲: -10°C~50°C
- ・検知方式: 受動型赤外線検出方式
- ・音量: ボリューム可変 最小0~最大80dB (1m前方)
- ・録音方式: 本体内蔵マイク/ライン入力
- ・録音時間: 最大10秒間
- ・本体材質: ABS樹脂

使い方は自由自在!



■例

- 「作業中です。迂回して下さい」
- 「指差し確認をしましょう」
- 「保護具を着用して下さい」
- 「ペンキ塗りたてです。触らないで下さい」
- 「滑りやすくなっています。お気をつけ下さい」
- 「こまめに水分を取りましょう!」

本商品のセンサーは外気温と熱を持って動く物の温度差を検知する方式です。使用状況や気象条件によっては正確に動作せず音声が出ない場合があります。万一、音声が出ない事により発生した事故等による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

音声案内機・壁面取付金具セット



品番 EA864CG-2 **15,300円**
 税込価格(8%)16,524円

足もとにご注意
 ください!

〈セット内容〉
 ・EA864CG-1
 ・壁面取付金具
 サイズ:50×224×39mm(板厚1.8mm)
 材質:鉄(シルバー塗装)
 [付属品] 固定ボルト2本、
 壁面取付プラグ、ネジ3本

音声案内機・単管取付専用クランプセット



品番 EA864CG-3 **13,500円**
 税込価格(8%)14,580円

これより先は、
 立入禁止です。

〈セット内容〉
 ・EA864CG-1
 ・穴空きクランプ 2個1組
 単管径48.6mmφ用×2個
 材質:鉄(クロメートメッキ)
 [付属品] 固定ボルトM10×12 2本

音声案内機・スタンドセット



品番 EA864CG-4 **22,000円**
 税込価格(8%)23,760円

受付は
 こちらです!

〈セット内容〉
 ・EA864CG-1
 ・伸縮式スタンド
 サイズ:305φ×680~1100mmH伸縮式

●用途例

工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など
 様々な用途でご使用いただけます。



..... があると便利★使えるオプション品

専用表示板

足もとにご注意
 WATCH YOUR STEP

専用表示板を併用することで視認性アップ!
 サイズ:200×450×5mm厚 材質:アルミ複合板(固定用穴6.5mmφ下2)

立入禁止
 DO NOT ENTER

品番 EA864CG-12

頭上注意
 WATCH YOUR HEAD

品番 EA864CG-14

足もとにご注意
 WATCH YOUR STEP

品番 EA864CG-15

開口部注意
 TAKE CARE WHEN OPENING

品番 EA864CG-16

安全帯使用
 USE SAFETY BELT

品番 EA864CG-13

指差確認
 POINT AND CHECK ALOUD

品番 EA864CG-17

保護具着用
 WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT

品番 EA864CG-18

品番 EA864CG-11
 (無地タイプ)

品番 EA864CG-11
 (無地タイプ)

価格:4,000円(税込価格:4,320円) ※無地タイプは3,800円(税込価格:4,104円)

ACアダプター

(EA864CG-1~EA864CG-4用)

屋内で使う場合は、アダプターのご利用で
 電池の交換の必要がなくなります。



サイズ:コード長さ2m
 入力電圧:100V~240V
 故障の原因となるので、
 屋外や、水気のあるところでは
 使用しないで下さい。

品番 EA864CG-30
4,000円

税込価格(8%)4,320円

表示価格はカタログ価格です。2017年12月31日まで有効です。



商品の詳細はこちらでご覧頂けます。
<http://www.esco-net.com>

