


[Tin coat]スパイラルタップ
EA829NA-3~24



- 材質…高級粉末ハイス
- Gコーティング
- ステンレス鋼や切りくずづまりが発生しやすい場合に適する
- 深穴用 ●食付…2.5P

◆Gコーティング◆

ハイスドリル、エンドミルに適用するTiNコーティング
耐溶性、耐摩耗性に優れた汎用コーティング



(単位: mm)

品番	サイズ							四角部サイズ			
	呼び	食付きP (Lc)	等級	全長 (L)	ねじ長 (l)	溝数	シャンク径 (Ds)	首下長さ (Ln)	首径 (dn)	(Lk)	(K)
EA829NA-3	M3×0.5		G6	46	3.5	3	4	18	2.45	3.2	6.0
EA829NA-4	M4×0.7			52	4.9		5	20	3.2	4.0	7.0
EA829NA-5	M5×0.8			60	5.6		5.5	22	4.1	4.5	7.0
EA829NA-6	M6×1			62	7		6	24	4.9	4.5	7.0
EA829NA-8	M8×1.25		G7	70	8.75	3	6.2	30	6.6	5.0	8.0
EA829NA-8A	M8×1			70	8.75		6.2	30	6.9	5.0	8.0
EA829NA-10	M10×1.5			75	10.5		7	32	8.3	5.5	8.0
EA829NA-10A	M10×1.25			75	10.5		7	32	8.7	5.5	8.0
EA829NA-12	M12×1.75		G8	82	12.25	3	8.5	37	10.1	6.5	9.0
EA829NA-12A	M12×1.5			82	12.25		8.5	37	10.7	6.5	9.0
EA829NA-14	M14×2			88	14		10.5	43	11.8	8.0	11.0
EA829NA-16	M16×2			95	14		12.5	43	13.8	10.0	13.0
EA829NA-18	M18×2.5		G9	100	17.5	4	14	50	15.3	11.0	14.0
EA829NA-20	M20×2.5			105	17.5		15	52	17.3	12.0	15.0
EA829NA-22	M22×2.5			115	17.5		17	-	-	13.0	16.0
EA829NA-24	M24×3			120	21		19	60	20.7	15.0	18.0

取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止

Eliminates binding and winding of chips.

Thick neck diameter

EA829NA-のネック

従来のスパイラルタップのネック GSPSのネック

めねじ
タップ

隙間が少ない

GSPSのネックが太く切りくずの絡みつきがない