品番：EA809YL-23

品名：70mm/M10 ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ(ｶｯﾌﾟ型/ｽﾁｰﾙ製)

販売価格	7,440円（税抜）／ 8,184円（税込）		
カタログ価格	7,440円（税抜）／8,184円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2024/05/26 10:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		

仕様

外径(mm)	70	線径(mm)	0.5
最大回転数(rpm)	12，500	ねじサイズ	5/8”-11UNC
材質	スチール	トリム長	15.8mm
適応ツール	エアグラインダー		
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付			
カップ型			
ツイスト			
直角グラインダーツールの使用に適しています			
充填材の周囲にある取り外し可能な金属バンドにより、露出したトリムの長さを減らし、動作速度での軽量ブラシのフレアを軽減します。			
P　パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.