

HiKOKI

UNLEASH the NEXT

コードレスマルチツール

10.8V-1.5Ah CV 12DA形

NEW



コンセント・スイッチボックスの開口
[フレードMSD 32PBC(標準付属)使用]

10.8V

サッと手軽に 小回り自在。

豊富なブレードであらゆる作業に対応



ドア枠の際切り
[フレードMSD 32PBC(標準付属)使用]



銅管(金属管)の切断
[フレードMSD 32PBC(標準付属)使用]

軽量コンパクト10.8Vシリーズ続々登場




サッと手軽に小回り自在。

現場で発生するあらゆる作業を1台で

先端工具を付け替えることで、面一切断・ポケット切断・剥離・研削など、用途に合わせて様々な作業に対応できます。


■ 作業例 (使用機種: CV 18DBL)



別売ブレード一覧
こちらからアクセス
できます。

軽量コンパクトな10.8Vシリーズ

18V製品よりも全長が
32mm短く、900g軽いため、
より手軽に作業ができます。



振動数を1~6に無段階で調整できる 振動数調整ダイヤル

● 集じん機接続可能
(集じんアダプタセット別売)

集じんアダプタセット
コードNo.376066
¥900

暗所を明るく照らす LEDライト内蔵

フェルトパッキン
コードNo.376118
¥600

*MSU93D(STARLOCK)のみ装着可。
MU93D(OIS)には使用できません。

コードレスマルチツール 10.8V CV 12DA 形

1充電当たりの作業時間*2
約**12分**
(BSL 1215使用時)



*1 2020年2月現在。主な国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(マルチツール)
*2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
*3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなると場合があります。

製品仕様		CV 12DA
モーター		直流モーター
振動角度		3.2° (両側合計)
無負荷振動数 [気温20℃満充電時]		6,000~20,000min ⁻¹ (回/分) (ダイヤル1~6)
機体寸法(全長×全幅×全高)		275×91×66mm (BSL 1215装着時)
質量		1.1kg (BSL 1215装着時)
使用可能蓄電池		スライド式リチウムイオン電池 BSL 12xxシリーズ
蓄電池	形名	BSL 1215
	電圧・容量	10.8V - 1.5Ah
充電器	形名	UC 12SL
	充電時間*3	約22分
標準付属品		急速充電器、ブレードMSD32PBC、 サンドペーパー-取付け用パッドMSU93D、 サンドペーパー-6穴・三角タイプ(#60、#120、#240各2枚)、 六角棒スナバ(5mm)(本体装着)、アクセサリケース、 ケース、電池カバー



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

● 安全上のご注意 ● 使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
● 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。




品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)本社・勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)・工機マニュファクチュアリング&サービスは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル ● ナビダイヤル
0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用いただけません。)*通話料は有料)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2020年2月現在のものです。 **SD-H1549** Printed in Japan FZ-M(M)