品番：EA810CF-1B

品名：DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式)

販売価格	90,700円（税抜）／ 99,770円（税込）		
カタログ価格	90,700円（税抜）／99,770円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/19 14:56現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0850ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH14DSL(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	約30分	回転数	(強):0～1,500rpm (弱):0～750rpm
打撃数	(強):0～6,200回/分 (弱):0～3,100回/分	穴あけ能力	コンクリート:3.4～16mm 鉄工:13mm、木工:18mm
無段変速、正逆転、安全クラッチ、LEDライト付、 回転・打撃力2段階切替機構付			
ビット別売			
サイズ	276×250(H)mm	重量	2.1kg
付属品	バッテリー×2、充電器、 電池カバー、サイドハンドル、 デプスゲージ、ケース	替カーボン	EA813HH-13

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.