品番：EA810GA-1

品名：18mm ハンマードリル(無段変速)

販売価格	26,400円（税抜）／ 29,040円（税込）		
カタログ価格	26,400円（税抜）／29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/05 14:32現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-18RE
電源	AC100V･550W	回転数	450～1,550rpm
打撃数	0～3,960回/分	穴あけ能力	コンクリート：φ4～18mm、鉄工：φ13mm、木工：φ30mm
サイズ	191×316mm	重量	2.0kg
コード長	5m	付属品	サイドハンドル、深さゲージ、プラスチックケース
替カーボンブラシ	EA813BZ-6		
ビット別売			
SDSプラスシャンク、二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ付、正転・逆転機構			
2モード切替(回転/回転+打撃)			
最小スミヨセ寸法：30mm			
振動3軸合成値：ハンマードリル時15.0m/s2、金工穴あけ時＜2.5m/s2			
コンパクトなデザイン、質量はわずか2kg、上向きの作業にも最適です。			
高トルクモーターとパワフルな打撃機構により、細径から10mmまでの穴開け作業に最適です。			

代替品

	品番　EA810GB-1 **コメント**　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.