品番：EA810GR-5

品名：DC36V ハンマードリル(充電式)

販売価格	135,900円（税抜）／ 149,490円（税込）		
カタログ価格	135,900円（税抜）／149,490円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 20:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		

細径ソフトモードで細径ビットも使用可能

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH36V-PLUS
※	ビット別売	バッテリー	36V(リチウムイオンAh4.0)
充電時間	約40分(空→80%ターボ充電) 約80分(空→フル充電)	回転数	0～940rpm
打撃数	0～4,200回/分	サイズ	383×246(H)mm
重量	4.5kg(バッテリー含む)	付属品	バッテリー×2個、充電器、 樹脂ケース、サイドハンドル、 深さゲージ
穴あけ能力	コンクリート：φ28mm 鉄工：φ13㎜、木工：φ30㎜ コアビット：φ80㎜		
電子無段変速、安全クラッチ付、正逆転、キックバック防止機能付			
2モード切替(回転/回転+打撃)			
3.2Jの高い打撃力でスピーディーな作業を実現			
低振動設計で快適作業			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.