品番：EA810JA-111

品名：DC18.0V/17mm ハンマードリル本体(充電式)

販売価格	29,500円（税抜）／ 32,450円（税込）		
カタログ価格	29,500円（税抜）／32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 06:08現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	マキタ	型番	HR171DZK
仕様	本体のみ	穴あけ能力	コンクリート：φ17mm 鉄工：φ10mm 木工：φ13mm
バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)	充電器	AC100V･330W
充電時間	約27分(実用充電) 約40分(フル充電)	回転数	0～680rpm
打撃数	0～4,800回/分	サイズ	273×86×211(H)mm(バッテリー含む)
重量	2.1kg(バッテリー含む)	付属品	ケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
※注意※	バッテリー、充電器は別売りです。		

ビット別売

SDSプラスシャンク

ワンハンドハンマドリル

コンクリート用ビスやプラグの施工に

究極の使いやすさ追及。小型･軽量

パワフル、高耐久ブラシレスモータ ボディサイズから想像できない高出力と高耐久を両立。
振動を低減 防振ハウジングが手元に伝わる振動を低減。
手元に近い重心、最適バランス 小型D型ハンドルで重心が手元に近くなり、腕への負担を軽減。
クリーンに作業 集じんカップ付。集じん機接続可能
サイドグリップ付
LEDライト付
無段変速
正逆転両用

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.