品番：EA810MC-4.5

品名：4.5x216mm SDSプラスドリルビット/ﾛﾝｸﾞ

販売価格	1,850円（税抜）／ 2,035円（税込）			
カタログ価格	1,850円（税抜）／2,035円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/14 21:13現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0989ページ			

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS04521
商品名	デルタゴンビット　SDSプラス	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート＋コンクリート等の穴あけに
刃先径	4.5mm	全長	216mm
有効長	150mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル
ロングサイズ			
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。			
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。			
鉄筋接触時の安全性向上（電動工具による振り回しを軽減）			
デッキプレートを貫通！ コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断			
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社（ドイツ）とのライセンス契約により製造販売しています。			
3条ネジ形状			

代替品

品番　EA810MB-4.5E

コメント　4.5x166mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.