

**HiKOKI**  
UNLEASH the NEXT

コードレスブロワ

18V RB 18DC形

最大風量  
約 **60%**<sup>※1</sup>  
UP

风量思い通り!

最大風量  
3段階 + 無段变速  
スイッチ



クラストップ<sup>※2</sup>の大風量で  
パワフルに  
吹き飛ばし

集じん作業可能  
(ダストバッグ別売)



**MV**  
MULTI VOLT

**NEW**

※1 当社従来製品RB 18DSLとの比較。  
※2 2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(18Vコードレスブロワ)

# パワフルに吹き飛ばし

**大風量なのに低振動!**

クラストップの大風量 <sup>*1</sup>	思い通りの風量調整	低振動で快適
<p>風路構造の最適化により、クラストップ<sup>*1</sup>の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&amp;スピーディーにこなせます!</p> <p>風量の比較(目安)<sup>*2</sup></p> <p>RB 18DC 約 <b>3.5m<sup>3</sup>/min</b></p> <p>当社従来製品 RB 18DSL 約 2.2m<sup>3</sup>/min</p> <p><b>約60%<sup>*3</sup> UP</b></p>	<p>スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段階変速スイッチで思い通りの風量調整ができます!</p> <p>風量切替レバー (1:弱、2:中、3:強)</p> <p>無段階変速スイッチ</p> <p>オンロックボタンで連続作業がラク!</p>	<p>当社従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業への負担を減らし、快適に作業できます!</p> <p>振動値の比較(目安)<sup>*4</sup></p> <p>RB 18DC 約 <b>2.0m/s<sup>2</sup></b></p> <p>当社従来製品 RB 18DSL 約 2.7m/s<sup>2</sup></p> <p><b>約25%<sup>*5</sup> 軽減</b></p>

■ 集じん作業可能 (別売のダストバッグをご使用ください) ■ 14.4Vリチウムイオン電池も使用可能

## コードレスブロワ

### 18V RB 18DC形



NN



蓄電池・充電器別売



仕様

形名	RB 18DC	
電圧	V 18	14.4
全負荷回転数 [気温20℃時]	min <sup>-1</sup> (回/分) 0~20,000 (BSL 36A18満充電時)	0~17,000 (BSL 1460満充電時)
モーター	直流モーター	
風量(ノズルなし)	m <sup>3</sup> /min 0~3.5	0~2.8
風速(最大)(ノズル取付け時)	m/s 95	79
風速(平均)(ノズル取付け時)	m/s 78	62
機体寸法(全長×幅×高さ)	mm 490×150×207(BSL 36A18装着時)	
質量	kg 1.8(BSL 36A18装着時)	1.7(BSL 1460装着時)
1充電当たりの連続使用時間 <sup>*4</sup>	分 3: 約20 2: 約55 1: 約130 (BSL 36A18使用時)	3: 約30 2: 約100 1: 約210 (BSL 1460使用時)
使用可能蓄電池 <sup>*5</sup>	スライド式リチウムイオン電池 14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池(電池残量表示付)	

## 別売部品

<p><b>マルチボルト蓄電池</b> (残量表示付) <b>BSL 36A18</b> コードNo. 0037-1749</p> <p>電圧-容量 36V-2.5Ah 18V-5.0Ah</p>	<p><b>マルチボルト蓄電池</b> (残量表示付) <b>BSL 36B18</b> コードNo. 0037-2119</p> <p>電圧-容量 36V-4.0Ah 18V-8.0Ah</p>	<p><b>冷却機能付</b> <b>急速充電器</b> <b>UC 18YDL2</b></p> <p>充電時間<sup>*7</sup> BSL 36B18...約40分 BSL 36A18...約25分</p>
<p><b>ロングノズル組</b> コードNo. 317124 16×34</p> <p>420</p>	<p><b>ダストバッグ</b> コードNo. 323587</p>	<p><b>ホースセット</b> (ホース、すき間用吸口、 ホースジョイントのセット) コードNo. 323588 ホース コードNo. 323584 420</p>
<p><b>ノズル(B)(先端ノズル)</b> コードNo. 990046 14×36</p>	<p><b>延長ノズルセット</b> コードNo. 315998 適用アソビ穴径 [ノズル径] D13, D16 D10 D16以上 D16</p>	<p><b>すき間用吸口</b> コードNo. 323586</p> <p><b>ホースジョイント</b> コードNo. 323585</p>

\*1 2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(18Vコードレスブロワ)  
 \*2 ノズルなし、BSL 36A18使用時。数値は参考値です。条件により異なります。  
 \*3 当社従来製品RB 18DSLとの比較。  
 \*4 ノズル取付け時。数値は参考値です。条件により異なります。  
 \*5 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)ではご使用になれません。  
 \*6 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。  
 \*7 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

**蓄電池の回収にご協力をお願いします。**

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

**安全上のご注意**

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

**品質第一主義**

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

**環境重視経営**

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

FM 68090 / ISO 9001:2015

HiKOKI(ハイコーキ)/宣伝

**Facebook**

こちらからもアクセスできます。

**「電動工具総合カタログ」**

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

**Fun to Share**

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社  
 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
 TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
 東京支店 (03)5753-7700 関東支店 (03)6374-5687  
 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
 関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282  
 四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
 フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。))  
 ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)) ※通話料は有料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
 お問い合わせは、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年7月現在のものです。 **SD-H1598** Printed in Japan FH-Y(M)