品番：EA810MS-3.4

品名：3.4x166mm SDSﾌﾟﾗｽﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ(ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ用)

販売価格	1,460円（税抜）／ 1,606円（税込）		
カタログ価格	1,460円（税抜）／1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫：12　（2025/08/05 21:37現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0988ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS034SB
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	刃先径	3.4mm
全長	166mm	有効長	50mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル
サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。			
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。			
真円に近い穴あけを実現			
鉄筋接触時の安全性向上（電動工具による振り回しを軽減）			
デッキプレートを貫通			
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社（ドイツ）とのライセンス契約により製造販売しています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.