

# クラス最軽量のコンパクトデザインで抜群の操作性! ケミカルアンカーの下穴清掃に最適なノズルを標準付属!

**NEW!** ボッシュ バッテリーブロワ

**GBL 18V-120H型** (本体のみ)

For professionals from professionals



**BOSCH**

Invented for life

豊富な先端標準付属品  
作業目的に応じた  
使い方ができます。

高速・低速の2段切り換え  
作業目的に応じた使い方が  
できます。

エルゴノミクスデザイン  
作業しやすいバランス設計。  
持ちやすく操作しやすい  
形状です。

(ノズル) (標準付属品)

標準付属品



**ECP\***機能《特許取得》  
過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。  
\*Electronic Cell Protection



《別売のバッテリーを装着した画像です》



**フレキシブル  
バッテリーバックシステム**  
同じ電圧であれば、作業内容に  
応じて別売の様々な容量の  
バッテリーが使用可能です。



アンカーノズルと防じんカップにより、ケミカルアンカーの下穴清掃作業が簡単に行えます。



ノズルに延長パイプを装着した作業例。

## 標準付属品

品名(備考)	注文番号
ノズル	1 619 PA9 087
延長パイプ	1 619 PA9 088
アンカーノズル	1 619 PA9 089
防じんカップ	1 619 PA9 228

## 別売品 18V リチウムイオンバッテリー

品名(備考)	注文番号	充電時間 AL 1860 CV	
Cool-Block 18V リチウムイオン バッテリー (スライド式)	1.3Ah	A 1813 LIB	約24(12)分*
	2.0Ah	A 1820 LIB	約35(18)分*
	2.6Ah	A 1826 LIB	約30(15)分*
	3.0Ah	A 1830 LIB	約35(18)分*
	4.0Ah	A 1840 LIB	約45(23)分*
	5.0Ah	A 1850 LIB	約65(39)分*
6.0Ah	A 1860 LIB	約75(44)分*	
充電器 14.4V-18V ターボ充電	AL 1860CV	—	—

\*:( )は、ターボ充電機能 容量75%までの充電時間

## ボッシュ バッテリーブロワ GBL 18V-120H型 (本体のみ)



3 165140 835848

仕様	GBL 18V-120H型	
	DC18V (充電専用バッテリー)	
定格電圧	【低速時】	
回転数	13,000 回転/分	【高速時】 17,000 回転/分
風量	1.5 m <sup>3</sup> /分	2.0 m <sup>3</sup> /分
風速	55 m/秒	75 m/秒
1充電当たりの作業時間目安*	9 分/Ah	5 分/Ah
質量	1.4kg (3.0Ahバッテリー装着時)	
充電時間 (3.0Ahバッテリー使用時)	約18分 (空→75%ターボ充電) 約35分 (空→フル充電)	
サイズ	(H) 205×(W) 523mm	
標準付属品	ノズル、延長パイプ アンカーノズル、防じんカップ	

\*作業時間は使用するバッテリーの容量により異なります。上記作業時間の目安は1Ah当たりの作業時間目安です。

### バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2個連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一度、冷ましてからご使用ください。  
②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。  
バッテリー①過放電をしない。(パワーが落ち始めるところで使い終わってください。)  
②電池温度をなるべく15℃~40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない。)  
③雨・水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)  
④衝撃を与えない。

**安全上のご注意**  
ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

**使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。**

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。  
恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店・ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。

Li-ion [http://www.jbrc.com]

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2016年6月現在のものです。  
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



**ボッシュ 株式会社** 電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)  
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は  
**ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)**  
**☎0120-345-762**  
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2016年6月現在)