品番：EA812-22A

品名：AC100V→DC24V/10A 直流安定化電源

販売価格	59,700円（税抜）／ 65,670円（税込）		
カタログ価格	59,700円（税抜）／65,670円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 23:45現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	日動工業	型番	DPS-1024H
入力電圧	AC100V（50Hz/60Hz）	出力電圧	DC24V(不可変)
定格出力電流	10A	最大出力電流	10A
入力保護	ヒューズ:4A	出力保護	電流制御方式
出力表示	電流計・電圧計	サイズ	188(W)×225(D)×128(H)mm
重量	5.5kg		
AC-DCコンバーター（トランス式）			
無線通信機用			
定電流型保護回路内蔵			
屋内型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.