

仕様 ※本機は国内専用です。海外では使えません。

カメラ	イメージセンサー	1/4 型カラー CMOS センサー (約92万画素:1280×720)	対応 OS	iOS8.0 以降、Android4.4 以降
	視野角	約70°	対応SDカード	microSD カード ~ 32GB (別売)
	ホワイトバランス	オート	その他機能	内蔵マイク、内蔵スピーカー、動体検出
	パン・チルト	パン 270°・チルト 120°	使用温湿度	-10~+50℃、20~80%RH (但し、結露のないこと)
	最低照度	0 lux (暗視モード時)	保存温湿度	-10~+60℃、15~80%RH以下 (但し、結露のないこと)
	暗視距離	最大約5m	電源	ACアダプター (DC5V/1A) (付属)
映像録画	圧縮方式	H.264	内容物	カメラ本体 ×1、取扱説明書 ×1、ACアダプター ×1、ネジ ×2、プラスチックアンカー ×2
	フレームレート	25 fps (最大)		
	解像度	1280×720、640×480		
温湿度測定	測定範囲	温度: -10~+50℃、湿度: 20~80%RH	JAN	4 983621 910414
	分解能	温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH		
	精度	温度: ±2℃、湿度: ±10%		
通信	無線規格	WiFi、IEEE 802.11b/g/n		
	セキュリティ	WEP / WPA / WPA2		

■無線 LAN 製品に関する使用上の注意

セキュリティについて  
無線 LAN では、ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して本器と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波が届く範囲内であれば障害物 (壁等) を超えて全ての場所に届く為、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。  
・通信内容を盗み見られる。  
・不正に侵入される。  
本来、無線 LAN 製品はセキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することを勧めます。  
なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上ご使用ください。弊社はこれにより生じた損害について責任を負いかねますことを予めご了承ください。

■カメラの設置・使用について

防犯・安全機能について  
本器は、設置・運用によって防犯や安全を保障するものではありません。ご使用において人命や財産等に損害が生じた場合でも、弊社は責任を負いかねますことを予めご了承ください。  
被写体のプライバシー保護について  
撮影する被写体の肖像権や個人情報の損害が生じた場合でも、弊社は責任を負いかねますことを予めご了承ください。  
設置・使用に関するガイドラインについて  
自治体や集合住宅の管理組合等によっては防犯カメラの設置や運用等に関するガイドラインを発行している場合があります。本器をお使いになる前に、ご自身でお使いになる地域の自治体や管理組合等にお問合せの上、適切な設置・運用を行ってください。  
通信費用について  
携帯電話 (スマートフォン) などからインターネットを通じて映像や画像を確認する場合、接続業者 (インターネットプロバイダーまたは携帯電話事業者) との契約や通信費がかかります。定額制サービスの契約の有無など、使用前に接続業者へ確認し、適切な契約および利用を行ってください。

■動作環境について (対応 OS : iOS8.0 以降、Android4.4 以降)

- ・対応 OS のバージョンについての詳細は弊社 HP にてご確認ください。
- ・お客様固有の環境理由により、ご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
- ・全ての端末及び OS のバージョンに対して動作を保証するものではありません。
- ・OS のバージョンやお使いになる端末の種類によって表示される画面がリーフレット紙面と異なる場合があります。
- ・インターネット接続の制限設定によっては、一部機能が制限される場合があります。

■microSD カード (別売) について

- ・本器に microSD カードを挿入する際は、正しい向きで確実に挿入してください。無理に間違った向きに入れたり、差し込みが不十分ですと、本器や microSD カードの破損の原因となったり、データの書き込みができなくなります。万一、本器の原因により microSD カードや内部のデータが破損した場合は、一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。大切なデータはバックアップを取ることをお勧めします。
- ・全てのメーカーの microSD カードに対して動作を保証するものではありません。一部の microSD カードではご使用になれない場合がありますのでご了承願います。

Apple、Apple ロゴは米国 および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。  
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。  
Android は Google Inc. の商標です。  
Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。  
microSD、microSDHC は、SD-3C, LLC の商標です。  
上記以外の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

カスタムは法令に則った製品づくりを行っております。

電気用品安全法 (PSE) 計量法 SI 単位 電波法 (特定小電力無線 [WI-FI])

各種設定方法や詳しい使用方法については、  
取扱説明書 (Webマニュアル) をご確認ください。

<https://www.kk-custom.co.jp/ipc-02th/>



< お問い合わせ先 >

株式会社 カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店  
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL : 03-3255-1117 (代表) FAX : 03-3255-1137

関西支店  
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12  
ブルー長堀橋ビル6F  
TEL : 06-6262-9950 (代表) FAX : 06-6262-9951

- ・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。
- ・また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
- ・本リーフレットの記載内容は2018年7月現在のものです。

©2018 CUSTOM Corporation Printed in Japan 180702

< リーフレット管理用 >



# スマホ・タブレットで いつでもどこでも 見守り・防犯

CUSTOM

温湿度センサー付IPカメラ  
IPC-02TH 屋内用

接続はPCレスで簡単!

モニターを見ながら、  
らくらく遠隔操作。  
広範囲を見渡せる!



イメージ

温度・湿度・熱中症指数も確認できる!



簡単に導入でき、プライベートでもビジネスでも幅広い場面で活躍!

家族やペットの見守り・介護、室内の防犯に



事務所、店舗、倉庫などの防犯や業務改善に






# 見るだけじゃない、便利な機能も搭載!

## 温度・湿度・熱中症指数を表示


### 画面上に表示、環境情報を一目で確認

本体に搭載された温度・湿度センサーが、本体周囲の温度・湿度を計測します。同時に熱中症指数(WBGT)と色分けされた熱中症レベルも表示、カメラ設置場所の環境情報をすぐに知ることができます。



### 指定範囲から外れたら、プッシュ通知


あらかじめアラームの条件を数値で設定しておけば、プッシュ通知でお知らせしてくれるので安心です。




本体にmicroSDカード(別売)を装着してある場合は、静止画と20秒の動画\*が保存されます。

### グラフで変化を確認

過去24時間分のデータのうち、3・6・12・24時間から表示範囲を選んで確認することができ、分析に役立ちます。



# アプリの手順に従って進めるだけのPC不要のカンタン接続!



\*2インターネット回線を契約・接続している必要があります。これらの設置や維持にかかる費用は含まれておりません。お客様自身でご用意ください。

## 動体検知機能

あらかじめ検出範囲を設定しておけば、その範囲内で動きがあると検知してプッシュ通知でお知らせしてくれます。

【例えば、このように活用できます】



✓ 自宅や店舗・事務所などでの人の出入りを確認


✓ 不審者の侵入時を記録



本体にmicroSDカード(別売)を装着してある場合は、静止画と20秒の動画\*が保存されます。

\*1音声も同時に記録されます。

## 接続が完了したらいつでも、どこでも確認できる!



\*2インターネット回線を契約・接続している必要があります。これらの設置や維持にかかる費用は含まれておりません。お客様自身でご用意ください。

\*3携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、利用契約や通信料がかかります。これらの設置や維持にかかる費用は含まれておりません。お客様自身でご用意ください。

## 双方向音声機能

スピーカーとマイクを内蔵しているため、端末から話しかけたり、音や声を聞くことができます。(端末からの操作で開始できます。)

【例えば、このように活用できます】



音声のON/OFFはこちらをタッチ

話しかけたい時はこちらをタッチ



✓ 設置場所側とのコミュニケーションツールとして



✓ 不審者への威嚇

## 暗視モード

設置場所周囲が暗くなると、自動的に赤外線撮影に切り替わります。夜間や暗い場所でも設置できるので、幅広く活用できます。(暗視距離:最大5m)



## 静止画・動画撮影機能

見ている最中に記録したい場合は、端末画面のアイコンをタッチするだけで簡単にでき、撮りたい瞬間を逃しません。

(撮影したデータは端末側に保存され、アプリのアルバムから確認できます。)



## らくらく操作で広範囲を見渡せる



カメラの向きは画面下のカメラアイコンをタッチして操作。



## 1台のIPC-02THを5名で共有

設置場所の状況を複数名で確認することができ、さらに安心です。



## 1端末への追加無制限

多くの場所に設置しても、端末1台で一括管理ができます。

