品番：EA812HJ-1

品名：DC5V･12V/850A ジャンプスターター

販売価格	33,900円（税抜）／ 37,290円（税込）		
カタログ価格	33,900円（税抜）／37,290円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/24 11:58現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0287ページ		

仕様

メーカー	大橋産業（BAL）	型番	No.2711
サイズ	188×108×127(H)mm (コード、クリップホルダー部を除く)	コード長	200mm
重量	1.6kg	充電時間	12V(鉛)バッテリー：最大225秒 DC12Vアクセサリーソケット：最大10分 5V/2A USB：最大50分
入力電流	12V(鉛)バッテリー：最大12A DC12Vアクセサリーソケット：最大5A 5V/2A USB：最大2A	入力電圧	12V(鉛)バッテリー：DC6.5～15V DC12Vアクセサリーソケット：DC6.5～15V 5V/2A USB：DC5V(±0.25V)
出力電圧	DC13V	出力電流	最大850A
対応車両	ガソリン車：6000CCまで ディーゼル車：2800CCまで	使用環境温度	−40～60℃
製品寿命	約10000回	保護機能	高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護
付属品	バッテリー接続グリップ、コード		
予期せぬバッテリー上りも即エンジンスタート			
電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター			

内蔵コンデンサーの充電方式
繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作
事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計
バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全
クリップホルダー付きでコンパクトに収納
防水、防塵設計（IEC規格IP65適合）
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上)
クイックチャージ 必要な時に必要な場所で本製品に充電
広い動作温度範囲
滑り止めゴム足、持ち運びやすい取っ手、クリップホルダー付
ガソリン車：6000ccクラスまで対応 ディーゼル車：2800ccクラスまで対応

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.