品番：EA812JA-18A

品名：DC12V→AC100V/120W DC-ACﾊﾟﾜｰｲﾝﾊﾞｰﾀｰ

販売価格	4,880円（税抜）／ 5,368円（税込）		
カタログ価格	4,880円（税抜）／5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/03 20:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業（CELLSTAR）	型番	PI-150/12V
用途	DC12V車の中で、家庭用AC100V製品使用に		
＜主要諸元＞			
入力電圧	DC12V（動作電圧範囲12.0V～14.5V）	使用温度範囲	−20℃～40℃
サイズ	79×95.5×41mm（突起部除く）	重量	385g
コード長	70cm（15Aヒューズ内蔵）	保護機能	出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧
＜インバーター＞			
出力電圧	AC100V	瞬間最大出力	300W（0.1秒以内）
最大出力	150W	定格出力	120W
入力方式	シガープラグ	出力周波数	55Hz
出力波形	矩形波	変換効率	80%以上
回路方式	P.W.M.方式インバーター		
＜USB端子＞			

出力電圧	DC5V	最大出力	2.4A
定格出力	2.1A		

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター

USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。

使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ

【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】
<出力オーバー保護>
出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<出力ショート保護>
出力（AC100V側）でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>
製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力逆接続保護>
入力（DC12V側）で（＋）と（－）を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>
入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力過電圧保護>
入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.