品番：EA812JA-5BA

品名：DC12V→AC100V/500W インバーター

販売価格	8,920円（税抜）／ 9,812円（税込）		
カタログ価格	8,920円（税抜）／9,812円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 05:46現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
定格出力	500W（シガープラグ使用時：120W）	最大出力（5分）	600W（シガープラグ使用時：150W）
最大瞬間出力	700W	入力方式	シガープラグ・バッテリー接続
変換効率	80%	USB端子付	出力電圧：DC5V、出力電流：2400mA×2ポート
出力周波数	55Hz	出力波形	短形波
電源プラグコード	約650mm	バッテリー端子用クリップコード	650mm
サイズ	113(W)×208(D)×58(H)mm	重量	約660g
保護回路	高電圧保護・低電圧保護・過電流保護・温度保護・短絡保護		
車のシガーソケット及び12Vバッテリーを2ポートのUSB電源＋AC100Vに変換			
USB最大出力合計4.8A（4800mA）のハイパワー			
車でiPad/iPhone/ipod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電			

代替品

	品番	EA812JA-5BB

	コメント　184x100x56(H)mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.