品番：EA813AF-4

品名：#2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)

販売価格	895円（税抜）／ 985円（税込）		
カタログ価格	895円（税抜）／985円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/08/26 19:55現在）		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1024ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	ABRD-2120
商品名	黒龍靭ビット　段付	サイズ	（+）#2
全長	120mm	六角シャンク	1/4”（6.35mm）
最高硬度	HRC 62.5	材質	ビット：クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部：PP
重量	47g	入数	2本

マグネット付
先端が見やすく、奥まった作業に便利な段付きタイプ
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続
抜群の喰いつきで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレを抑制
トーション部で衝撃を吸収
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40Vインパクト対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.