# 品番：EA813BF-10

# 品名：DC10.8V インパクトドライバー(充電式)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 38,000円（税抜）／ 41,800円（税込） | | |
| カタログ価格 | 38,000円（税抜）／41,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/19 18:39現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0837ページ | | |

コンパクトなデザインを採用し、狭いスペースや頭上での作業でも優れた使い勝手

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GDR10.8V-EC |
| 小ネジの締めすぎを防ぐ2段階のパワーコントロールにより、さらに正確なネジ締め作業が可能 | | | |
| 110Nmのパワフルなトルクにより、コードレスインパクトドライバーの一般的な用途に最適 | | | |
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約35分(空→80%ターボ充電)<br>約45分(空→フル充電) |
| 回転数 | 0～2600rpm | 打撃数 | 0～3100回/分 |
| 特徴 | 電子無段変速、正逆転、LEDライト付 | サイズ | 139(W)×54(D)×179(H)mm |
| 重量 | 0.9kg | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 最大トルク | 110N･m | 締付能力 | 普通ボルト：M4～M12、<br>高力ボルト：M4～M10 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.