



クーラー
おいて
作業しよ

HANDY COOLER
超小型スポットエアコン



Suiden
<https://www.suiden.com>



クーラー
もって
どこ行こ


HANDY COOLER
超小型スポットエアコン



Suiden
<https://www.suiden.com>

Work

作業
現場作業や工場・
倉庫での軽作業を
快適に。



Outdoor

アウトドア
キャンプやバーベキューを
楽しむ時に冷風体感。



Others



片手で持ち運べる超小型スポットエアコン

冷風1口
ハンディータイプ

ハンディークーラー

気軽に持ち運びできる。

- SS-1SAW-1 ホワイト EA897SE-1C
- SS-1SAG-1 モスグリーン

- 冷房能力…0.39kW
- 最大風量…1.6m³/min
- ドレン水量は1時間に約400ml (室温37℃、相対湿度60%、パワフル運転時)
- 運転可能条件:20℃(50%)~40℃(40%)

- 本体質量…8.4kg
- 電源コード…2m
- ※パワフル運転時の値です。
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数、冷房モードによりドレン水量は変化します。
- ※ドレンタンクは付属していません。排水用として1mのドレンホースを付属しています。



オープン価格


品番	電源	冷風吹出温度差	冷風側風量	冷房能力	消費電力	運転電流	冷媒	冷媒封入量	質量	寸法
SS-1SAW-1/G-1	100V	7.9℃(静運転:11℃)	1.6m ³ /min	0.39kW	0.25kW	3.8A	R134A	100g	8.4kg	W205×D470×H255mm

※JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。
※パワフル運転時の値です。

小さくてもよく冷える

小型ながら業務用としても使用可能な
冷房能力を実現しました。

温度分布 涼しい風が遠くまで届きます。
※室温27℃、相対湿度45%、パワフル運転の条件で測定した値です。
※吸込空気に対する温度差です。



パワフル
モードで
強力冷風

音が気になる場所では静かに運転



発電機・ポータブル電源でも使用可能

発電機・ポータブル電源を別途ご用意いただければ
家庭用電源がない場合でも使用できます。
※発電機・ポータブル電源を電源とする場合は、発電機 0.9kVA以上、
ポータブル電源 定格出力0.3kW以上のものをご使用下さい。
※AC100V電源の出力コンセントが必要です。

空間内を効率よく冷房

小さい空間の冷房として使用できます。
ルームエアコンと同じ内気循環使用が可能。効率よく冷房できます。

※外気温30℃、相対湿度45%、室内体積3.34m³、パワフル運転の条件で測定した値です。直射日光による熱量は加味していません。



内気循環使用例




豊富な調節・機能

パワフルモード搭載
強力な冷風で熱中症対策！



- 冷風4段階切り替え
冷風をパワフル・強・弱・静の4段階から選択できます。
- 「送風」切り替え
冷房運転から送風運転に切り替え可能。風速を3段階から選択し、扇風機のように使用できます。
- オフタイマー
1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

取手は折りたたみ可能



持ち運びしやすい



オプション品を使用して思いのままに



- 冷風ダクト
ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
- 排気側ダクト
0.3~1.5mまで伸縮可能。排熱を室外や離れた場所に放出できます。



●修理について 補修パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。
●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証 取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でご利用の場合に限ります。)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしません。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

安全に関するご注意 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。

愛情点検

このような症状はありますか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがある
- その他の異常がある

★長年ご使用の機器の点検を!

お願い
異常があれば
ご使用を
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

製品サイト

株式会社 スイデン

- スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。
- 東京支店 ☎(03)5831-1370 fax(03)5831-1373
 - 大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax(06)6772-7776
 - 名古屋支店 ☎(052)892-3821 fax(052)892-3891
 - 福岡支店 ☎(092)471-6201 fax(092)471-6524
 - 仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax(022)288-4778
 - 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax(0277)76-1807
 - 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax(054)280-2226
 - 富山営業所 ☎(076)407-1801 fax(076)407-1802
 - 広島営業所 ☎(082)292-6311 fax(082)292-6310
 - 高松営業所 ☎(087)843-4896 fax(087)843-4895
- お客様相談室 ☎0120-285-240
- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。●商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの販売店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。
- 2021年6月現在・カタログNo.SS-2106-7-7