品番：EA813CD-11

品名：DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)

販売価格	13,700円（税抜）／ 15,070円（税込）		
カタログ価格	13,700円（税抜）／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 17:09現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ0848ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS12DA(NN)
仕様	本体のみ	バッテリー	10.8V
充電器	AC100V	穴あけ能力	鋼材：10mm、アルミ：12mm、木材：29mm
締付能力	小ねじ：6mm 木ねじ：呼び径5.8mm×長さ45mm	回転数	低速：0～350rpm 高速：0～1,400rpm
サイズ	65×166×217（H）mm	重量	1.1kg
モーター	直流モーター	先端形状	キーレスチャック容量：最大把握径10mm
LEDライト	白色LED	最大トルク	低速：38N・m 高速：17N・m
使用可能バッテリー	スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ	充電時間	約30分 （バッテリー：EA813HD-15、急速充電器：EA813H-12使用の場合）
チャック能力	0.8～10mm		
取り回ししやすいコンパクトボディ			
20段クラッチ			
キーレスチャック			

充電時間が速い
電気工事・設備工事に
穴あけから締付けまで幅広く対応
トルク切替クラッチ付
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付
ビット・バッテリー・充電器は別売です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.