品番：EA813CD-5

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)

販売価格	27,300円（税抜）／ 30,030円（税込）		
カタログ価格	27,300円（税抜）／30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 17:15現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS12DA(2ES)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	10.8V（リチウムイオン1.5Ah）
充電器	AC100V	充電時間	約22分
穴あけ能力	鋼材：10mm、アルミ：12mm、木材：29mm	締付能力	小ねじ：6mm 木ねじ：呼び径5.8mm×長さ45mm
回転数	低速：0～350rpm 高速：0～1,400rpm	サイズ	65×166×217（H）mm
重量	1.1kg	モーター	直流モーター
先端形状	キーレスチャック容量：最大把握径10mm	LEDライト	白色LED
最大トルク	低速：38N・m 高速：17N・m	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
取り回ししやすいコンパクトボディ			
20段クラッチ			
キーレスチャック			
充電時間が速い			
電気工事・設備工事に			

穴あけから締付けまで幅広く対応
トルク切替クラッチ付
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付
ビット別売

代替品

	品番 EA813CD-5A **コメント** 変更点：電池、電池残量表示機能

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.