品番：EA813CD-5A

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)

販売価格	29,500円（税抜）／ 32,450円（税込）		
カタログ価格	29,500円（税抜）／32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/02/03 21:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0829ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS12DA(2BS)
用途	ねじ締め・穴あけ作業に	仕様	標準セット
最大トルク	低速：38N・m 高速：17N・m	回転数	低速：0～350rpm 高速：0～1,400rpm
穴あけ能力	鋼材：10mm アルミ：12mm 木材：29mm	締付能力	小ねじ：6mm 木ねじ：呼び径5.8mm×長さ45mm
チャック能力	0.8～10.0mm	バッテリー	リチウムイオン（10.8V/2.0Ah）
充電時間	実用充電：約30分	充電器	AC100V
サイズ	65×166×217(H)mm	重量	1.1kg
モーター	DCモーター	付属品	バッテリー（2.0Ah）×2個、充電器、樹脂ケース
※ビット別売			
20段トルク切替クラッチ・電池残量表示機能（バッテリー）・LEDライト付・キーレスチャック			
取り回ししやすいコンパクトボディ			
穴あけから締付けまで幅広く対応			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.