品番：EA813DB-42

品名：DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)

販売価格	13,700円（税抜）／ 15,070円（税込）		
カタログ価格	13,700円（税抜）／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 18:37現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0848ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH12DA(NN)
仕様	本体のみ	最大トルク	最大110N･m（1,120kgf･cm） M12高力ボルト（強度区分12.9）･ヘグザゴンソケット使用
締付能力	小ねじ：4～8mm、普通ボルト： M5～M12、高力ボルト：M5～M10	バッテリー	10.8V
充電時間	約22分 (バッテリーBSL1215使用の場合)	回転数	0～2,700rpm
打撃数	0～3,200回/分	サイズ	150×217(H)mm(バッテリーBSL1215装着の場合)
重量	1.1kg(バッテリーBSL1215装着の場合)	モーター	直流モーター
先端形状	六角軸二面幅6.35mm	使用可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
一充電当たりの作業量	なげしビス締付け：約30本 条件：呼び径4.5×長さ90mm（ラワン材･下穴なし）		
バッテリー･充電器別売			
ビット別売			

LEDライト付・ブレーキ付・無段変速・正逆転可能
軽快な取り回し

代替品

	品番 EA813DB-10 **コメント** 最大トルク:135N・m

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.