

庭のお手入れに どこでも手軽に芝刈りできる手動式




HLM-3000

大型グラス
キャッチャー付
で便利！



HLM-3700



リール式芝刈機


回転するリール刃と固定刃のすり合わせで
ハサミのように芝をカット。
シャープで美しい仕上がりになります。

庭のお手入れに どこでも手軽に芝刈りできる手動式

電源のない場所の芝刈りに

本体が軽く、扱いやすい

面倒なコードの準備、片付けが不要



リール式芝刈機

回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカット。シャープで美しい仕上がりになります。

2面研磨刃

固定刃には、従来の1面研磨から2面研磨を採用。鋭い刃先は狂いのない真っ直ぐな刃で、ワンランク上の切れ味を実現しています。

- ・リール式 5 枚刃
- ・刈込み高さ調節 **5 段階**
(10, 20, 32, 40, 45mm)

手動式芝刈機
HLM-3000

希望小売価格 19,200 円(税別)
(662050A)



刈込幅
300
mm

- ・リール式 5 枚刃
- ・刈込み高さ調節 **4 段階**
(13, 23, 32, 38mm)

手動式芝刈機
HLM-3700

希望小売価格 21,800 円(税別)
(662150A)



刈込幅
370
mm

商品仕様

モデル	HLM-3000	HLM-3700
刈込幅	300mm	370mm
刈込高さ調節	5 段階(10, 20, 32, 40, 45mm)	4 段階(13, 23, 32, 38mm)
刈刃(リール式)	5 枚刃	
走行方法	手押し式	
本体寸法※1(長さ×幅×高さ)	1,070mm×450mm×710mm	1,220mm×520mm×740mm
質量※2	6.5kg	8.8kg
付属品	・グラスキャッチャー(ベルト付)	・グラスキャッチャー(ベルト付) ・六角棒レンチ(4mm)

※1 グラスキャッチャーは含みません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃研ぎ用アクセサリ

刃研ぎ研磨セット



商品名	コードNo.	価格(円)
刃研ぎ用研磨剤(90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700
刃研ぎ研磨セット	60700687	3,600

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022 年 3 月現在のものです。

2023 年 1 月改訂

K23AB