品番：EA813DC-81

品名：DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)

販売価格	83,000円（税抜）／ 91,300円（税込）		
カタログ価格	83,000円（税抜）／91,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 16:44現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0849ページ		

専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DD(2XHLSZ)
仕様	標準セット	用途	ねじ･ボルトの締付けや穴あけ等の作業に
最大トルク	200N･m（2,040kgf･cm）	締付能力	小ねじ:4～8mm 普通ボルト:M5～M16 高力ボルト:M5～M14 テクスねじ: φ3.5～φ6 コーススレッド:22～125mm
無負荷回転数	ソフトモード:0～900min-1(回転/分) パワーモード:0～3,400min-1(回転/分) Appモード(アプリ設定時):0～[1,900～3,600]min-1(回転/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0～420min-1(回転/分) ボルトモード(連発/単発):0～2,900min-1(回転/分) テクスモード:0～3,700min-1(回転/分)	打撃数	ソフトモード:0～2,000min-1(打撃/分) パワーモード:0～4,100min-1(打撃/分) Appモード(アプリ設定時):0～4,100min-1(打撃/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0～4,100min-1(打撃/分) ボルトモード(連発/単発):0～4,100min-1(打撃/分) テクスモード:0～2,200min-1(打撃/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah) ※Bluetooth搭載	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分

充電器	AC100V	全長×高さ	118mm×243mm（EA813HF-21A装着時）
ヘッド長	111mm	センターハイト	29mm
重量	1.6kg(バッテリー装着時)	IP規格	IP56(防じん/防水)
先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状	LEDライト	白色LED（9灯）
モーター	直流ブラシレスモーター	カラー	アグレッシブグリーン
付属品	バッテリー×2、急速充電器（冷却機能付）、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm（スレンダータイプ）		

ビット振れが少ない
¥"トリプルハンマ¥"と電子制御により、¥"使い易さ¥"とハイパワーを両立
低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上
オートスロー機能でナットの脱落防止を補助します。 ※ボルト単発モード逆転時のみ
LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能）
暗がりでも見やすい自光式操作パネル
HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加
HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。 (スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)
新インジェクションケース採用（金属ラッチ、小物入れ簡易ロック、IP65相当、電池3個収納可能）

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.