

枝打ち・丸太の切断に よく切れて、バランスも良い



スピーディー!

(チェンスピード)

7.3m/s

パワフル!

消費電力

790W



有効
切断長さ
250
mm
質量
2.1
kg

チェーンソー
CS-2502

(616750A)

希望小売価格
13,600円(税別)



4 960673 617775



有効
切断長さ
300
mm
質量
2.2
kg

チェーンソー
CS-3002

(616751A)

希望小売価格
14,900円(税別)



4 960673 617782



有効
切断長さ
360
mm
質量
2.3
kg

チェーンソー
CS-3602

(616752A)

希望小売価格
16,500円(税別)



4 960673 617799

バランスが良く、操作性に優れた 「ハーフトップハンドル」モデル

ソーチェン

ソーチェンは、オレゴン製の90PXタイプを採用。信頼の品質で安定した切れ味です。

小石の侵入を防ぐ

モーター冷却用の風窓は、ブラインド構造を採用。故障の原因となる小石の侵入を防ぎます。

オイルタンク

タンク容量はたっぷり100mL。余分なオイルを循環し再利用するオイルリターン機構を採用し、長い時間使用できます。

ソフトグリップ

ハンドルに、握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用。

コンパクトな全長

従来より約6cmコンパクトになったボディは、操作やすく、収納にも便利です。



商品仕様

モデル	CS-2502	CS-3002	CS-3602
電源	AC 100V 50/60 Hz		
定格電流	8.3A		
消費電力	790W		
チェンスピード	7.3m/s		
有効切断長さ	250mm	300mm	360mm
ソーチェン	90PX-40E(ピッチ 3/8")	90PX-45E(ピッチ 3/8")	90PX-52E(ピッチ 3/8")
本体寸法(長さ×幅×高さ)	520mm×176mm×175mm	570mm×176mm×175mm	630mm×176mm×175mm
コード長さ	2m		
質量	2.1kg	2.2kg	2.3kg
絶縁方式	二重絶縁		
振動 3 軸合成値*	2.7m/s ² (EN60745-2-13 に基づき測定)		
付属品	・ガイドバー ・ソーチェン ・チェンカバー ・六角棒レンチ 5mm(本体収納) ・チェンオイル (50mL)		

※「3 軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

別販売品

・別販売品は純正品をお買い求めください。別販売品の詳細は、総合カタログを参照していただくか、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

チェンオイル

純正のチェンオイルをご使用ください。

容量	コードNo.	価格(円)
100mL	6990004	430
1000mL	6990002	1,980



デプスゲージジョインタ



ソーチェンの目立てをするとき、デプスゲージの調整に使用します。

コードNo.	価格(円)
6155595	350



ヤスリホルダーセット

(丸ヤスリ 150x4mm、ヤスリ柄、ヤスリホルダー)



ソーチェン目立専用のヤスリです。

コードNo.	価格(円)
6600031	2,090

チェンソーシャープナー

ソーチェンの目立てが簡単にできます。



CBS-60

コードNo.	価格(円)
682650A	16,300

ヤスリ柄(丸ヤスリ用) (4mm、4.5mm 共用)



コードNo.	価格(円)
DA13156	530


丸ヤスリ※(150×4mm) (150×4.5mm)



径	コードNo.	価格(円)
4mm	6600010	610
4.5mm	66000000	

平ヤスリ

ソーチェン目立専用のヤスリです。



◆ヤスリ柄には取付けられません。

コードNo.	価格(円)
DA17182	1,700

※ソーチェンメーカーの推奨は丸ヤスリ 4.5mmですが、4mmを使用しても問題ありません。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

2022年7月改訂

K22GB