品番：EA813DT-2A

品名：AC100V/320W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ

販売価格	23,500円（税抜）／ 25,850円（税込）		
カタログ価格	23,500円（税抜）／25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/06 13:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	IW-2000
電源	AC100V･320W	回転数	Highモード:0～3,100rpm Lowモード:0～2,600rpm
打撃数	Highモード:0～3,200回/分 Lowモード:0～2,500回/分	サイズ	72.5×233×205mm
重量	1.5kg	コード長	5m
付属品	ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース	替カーボンブラシ	EA813RA-6
締付能力	普通ボルト:M10～M16 高力ボルト:M10～M16	電流	3.5A
ソケット差込口	12.7mm(四角ドライブ)	振動3軸合成値	6.6m/s2（EN60745-2-2に基づき測定）
材質	PAその他金属	最大トルク	200N･m
ボルト･ナットの締付け、ゆるめに			
薄口ロングタイプソケット付（19･21mm）			
2段階トルク調節			
暗所での作業をアシストするLEDライト付			

LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.