

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

日立電動工具用集じん機

FRP 80SB形



小形・軽量で、持ち運び楽々

コンパクト＋パワフル集じん

全高
334
mm

軽量
6.6
kg

- ▶ 大形電源スイッチの採用で操作性向上！*
- ▶ 新素材採用で延長管の耐久性アップ！*
- ▶ ワイド形状の床用吸口で作業効率アップ！*

*当社従来機種FRP 35との比較



小形・軽量で、持ち運び楽々

コンパクト＋パワフル集じん

日立電動工具用集じん機
FRP 80SB形



小形・軽量

タンクのスクエア化で容量を確保しながら小形化を実現!

全高
334
mm

軽量
6.6
kg



便利なパイプホルダ付

パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。



ポリ袋使用可能

市販のポリ袋も使用可能でゴミ捨てがラクラク!



【使用可能なポリ袋】
45L (幅650×深さ800mm)
厚さ: 0.04mm以上

パワフル集じん

吸込み仕事率

300W

最大風量

3.5m³/min

新素材で
耐久性アップ^{※1}

大形電源スイッチの
採用で操作性向上^{※1}

乾湿両用

集じん容量
8L

吸水容量
6L

フラットな上面

NEW

ワイド形状の床用吸口で
作業効率アップ^{※1}

ストップ付キャスタ

運搬時など、本体の固定に
便利なストップ付キャスタ
(2個)

※1: 当社従来機種FRP 35との比較

形名	吸込み仕事率	最大風量	最大真空度	集じん容量	電源	消費電力	電流	ホース径×長さ	本体寸法 (幅×奥行×高さ)	質量 ^{※2}	コード
FRP 80SB	300W	3.5m³/min	22.0kPa	8L	単相交流 50/60Hz共用 電圧100V	1,140W	12.0A	φ38×1.8m	331×364× 334mm	6.6kg	2心・5m

標準付属品: ホース (内径φ38×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋 (10袋入)

※2: コード、標準付属品を除く



日立工機 / 宣伝

Facebook

はじめました!

日立工機や電動工具の情報を
発信していきますので
よろしくおねがいいたします!



ぜひ、いいね!を
お願いします!

こちらのQRコードからでも
アクセスできます。▶



<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/>

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。



「日立DIY工具カタログ」

QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社

「電動工具ホームページ」
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5733-0255・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

フリーダイヤル

0120-20-8822

ナビダイヤル

0570-20-0511

(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS および一部IP電話からはご利用になれません。)

※通話料は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店