品番：EA813PE-11B

品名：DC 7.2V ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ｽﾃｨｯｸ型/充電式)

販売価格	36,400円（税抜）／ 40,040円（税込）		
カタログ価格	36,400円（税抜）／40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 02:05現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7521F07D-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	7.2V(リチウムイオン1.9Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約55分(フル充電) 約45分（実用充電）
回転数	0～2300rpm	打撃数	0～2800回/分
最大トルク	25N･m	締付能力	【ネジ締め】 コーススレッド･米松（φ3.8×25mm）：約180本 木ネジ･米松（φ4.1×25mm）：約95本 テクスネジ･鉄（φ4×13mm･板厚0.8mm）：約350本 【ボルト締め】 ボルト（M8×25mm･板厚10mm、普通ボルト）：約460本 ボルト（M6×25mm･板厚10mm、高力ボルト）：約470本
サイズ	235×44×146(H)mm(折り曲げ時)	重量	550g
チャック	ワンタッチビットロック方式（段数付までの寸法が11.5㎜･13㎜）	振動3軸合成値	6.2m/s2
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース	適合サイズ	木ねじ：4.1mmまで 普通ボルト：M10まで

			高力ボルト：M6まで
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付			
2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。			
電池の使い過ぎや高温を防止			
スイッチの長寿命化を追及			
ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.