品番：EA813RD-2C

品名：DC12.0V ドライバードリル(充電式)

販売価格	18,100円（税抜）／ 19,910円（税込）		
カタログ価格	18,100円（税抜）／19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/20 03:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-122
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速：26N・m 高速：9N・m
チャック能力	0.8～10mm	バッテリー	12V（ニカドバッテリー1.3Ah）
充電器	AC100V	充電時間	30分
回転数	（無負荷） 低速：0～350rpm、高速：0～1,050rpm	能力	鉄工：10mm、木工：25mm
サイズ	76(W)×198(D)×234(H)mm	重量	本体：1.5kg
付属品	(+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース	トルク調整	20段クラッチ
一充電当たりの作業量	木ネジ（M4.1×32mm）：約210本		
無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付			
電源を気にせず使える充電式			
木材・金属への穴あけからネジの締付けまで			
握りやすい細握りグリップ			
ビット交換が簡単なキーレスチャック			

トルクと回転数を切換え可能（2スピード・20段クラッチ）

代替品

品番	EA813RF-11C
コメント	DC10.8V ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ仕様

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.