品番：EA814BA-22

品名：DC10-30V/48W 作業灯/LED

販売価格	3,760円（税抜）／ 4,136円（税込）		
カタログ価格	3,760円（税抜）／4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫：333　（2025/09/16 05:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0278ページ		



トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です

仕様

電源	DC10～30V	電球	48W
明るさ	3200lm	色温度	6000K
コード長	400mm	照明装置	LED球16灯
電線仕様	PVC線	取付ねじ径	M8
サイズ	110×72×110(H)mm	重量(g)	750
材質	ハウジング：アルミ合金 カバー：ポリカーボネート ブラケット：ステンレス		
屋内・屋外両用(IP67)			
昼光色			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.