品番：EA814EC-56

品名：AC100V/ 50W/DC9.6V LED作業灯(充電式)

販売価格	38,400円（税抜）／ 42,240円（税込）			
カタログ価格	38,400円（税抜）／42,240円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/24 12:02現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2099ページ			

屋外使用も安心の防雨型

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド（HATAYA）	型番	LWA-50KHB
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
明るさ	AC：5,500ルーメン バッテリー：2,000ルーメン	連続点灯	約6時間（バッテリー時）
電球	ACバッテリー電源切替式（白色LED）	電源	・AC100V(50/60Hz兼用) ・リン酸鉄リチウムバッテリー（9.6V/9,000mAh）
充電時間	約10時間	防塵・防水規格	IP55
コード長	5m	電線	VTC 1.25mm㎡×3C
フック対応サイズ	φ48.6mmまで	バイス有効締付幅	75mm
三脚取付部	φ20mm	サイズ	285(W)×158(D)×300(H)mm
重量	3.5kg		
AC・バッテリー点灯のハイブリットタイプ			
そのまま床置きはもちろん、フックとバイス付きなのでフックを取り付け、バイス取り付けが可能！			
灯体背面に2P防雨型/2P接地付兼用の防雨型コンセント1個付き。 連結点灯や灯体から電源を取る事ができます。(14A/1400Wまで)			

※AC電源接続時のみ使用できます。
連結して使用する場合は10灯まで
4段階のバッテリー残量インジケーター付き（背面）
発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵
均一照射ができる乳白カバー
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
AC電源接続時のみ、補充コンセントとして14A（1400W）まで使用可能 ※屋外でコンセントを使用する場合、必ず防雨型プラグを接続して使用してください。
三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも！ ※三脚スタンドは別売りです。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.