

# 軽量・コンパクト、乾湿両用のマルチクリーナー! フィルタークリーニング、ブロウ機能、帯電防止ホース&パイプ!

**NEW!** ボッシュ マルチクリーナー PRO

**GAS 10型** (一般ゴミ:10ℓ、液体:8ℓ) (EA899AV-1)

**GAS 10PS型** (一般ゴミ:10ℓ、液体:8ℓ、連動コンセント付) (EA899AV-2)

For professionals from professionals



**BOSCH**

Invented for life



- 簡単にフィルターの目詰まりを解消可能なフィルタークリーニング機能
- 軽量6.0kgコンパクトボディ
- 1台2役のブロウ機能搭載
- 不快な静電気を防ぐ、帯電防止ホース&パイプを標準装備
- 電動工具のON/OFFと連動して吸じん作業が可能な電動工具連動コンセント(GAS10PS型のみ)

<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

GAS 10型



GAS 10PS型 (連動コンセント付)



# 軽量6.0kg! フィルター清掃スイッチで簡単に目詰まり解消! ホースを背面につなげばブロワとしても使える1台2役!

## フィルター清掃スイッチ

フィルターに詰まったホコリを簡単に落として、  
フィルターの目詰まりを解消。  
強い吸引力が持続します。

(画像はGAS 10PS型)

## 乾湿両用タイプ

一般ゴミ10ℓ、液体8ℓの吸じんが可能です。  
最近の作業現場で求められる必要十分な  
吸じん容量と、可搬性に優れた  
軽量コンパクトなボディを実現しました。

## 電動工具用連動コンセント (GAS 10PS型のみ)

100W~1,050Wまでの電動工具を接続可能。  
接続した電動工具のスイッチON/OFFに  
連動してクリーナーが作動します。

## ホース接続口

クリーナー(吸じん)作業時のホース接続口。

## 一般家庭用ポリ袋が使用可能

一般家庭用のポリ袋を使用して、  
簡単にゴミを捨てることができます。  
(45ℓサイズ、厚み0.04mm以上推奨)

## ロック機構(後輪)

必要に応じて後輪をロックし、  
安定した作業が可能です。

## 帯電防止ホース、

帯電防止パイプを標準付属  
帯電防止の特殊塗装を施し、  
連続使用時に発生する  
静電気を抑えます。  
不快な衝撃やホコリの  
付着を防止します。

## パイプ、ホースの 収納が簡単

パイプホルダー、  
ホースホルダーを装備。  
本体にセットする形で、  
ノズルやパイプ、ホースを  
収納することができます。

## ブロワ作業時

## ホース接続口

ホースをここに接続すれば、  
ブロワとして使用が可能です。

## 標準付属品 (GAS 10,GAS 10PS型)

品名(備考)	注文番号
メインフィルター (本体装着済み)	2 607 432 024
液体用フィルター	1 619 PA7 285
ポリ袋 (5枚)	市販の45ℓポリ袋をご利用ください。
床用ノズルセット	1 609 390 478
すき間ノズル	2 607 000 165
35φホース (3m:帯電防止)	1 619 PA7 322
パイプ2本 (帯電防止)	1 619 PA7 324
ノズル	2 608 000 573
ノズルアダプター (GAS 10PS型のみ付属)	2 608 000 585

## ボッシュ マルチクリーナー PRO

### GAS 10型

(一般ゴミ:10ℓ、液体:8ℓ)



3 165140 786508

### GAS 10PS型

(一般ゴミ:10ℓ、液体:8ℓ、連動コンセント付)



3 165140 786560

(EA899AV-1)

(EA899AV-2)

仕様	GAS 10型	GAS 10PS型
電源	AC100V(50-60Hz)	
消費電力	1,100W	
風量	2.0m³/min	
真空度	220ヘクトパスカル	
吸じん容量	10ℓ(一般ゴミ)、8ℓ(液体)	
電源コード	5m	
質量	6.0kg(EPTAプロシージャー 01/2003に準拠)	
サイズ	(L)360×(W)290×(H)440mm	
標準付属品	メインフィルター(本体装着済み)、 液体フィルター、ポリ袋(5枚)、 床用ノズルセット、すき間ノズル、 35φホース(3m:帯電防止)、 パイプ2本(帯電防止)、ノズル、 ノズルアダプター	
連動コンセント	—	○(100~1,050Wまで接続可能)

※ご注意:可燃性、発火性のゴミや液体は絶対に吸入しないでください。



8ℓまでの液体を  
吸入することが可能です。



GAS 10PS型なら、電動工具と連動して  
快適でクリーンな作業が可能です。



《安全上のご注意》 ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2014年9月現在のものです。  
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社

電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

(2014年9月現在)